

Webミーティングエリアにおける吸音集中ブースの設置

ご要望

- 外部とのWebミーティング用にWebミーティングエリアを作りたい。
- 周りの会話の声などがミーティング相手に聞こえないようにしたい。
- 完全個室とならないようにブースを区切りたい。

解決策


吸音効果のあるフェルトを使用した集中ブースと増設パネルを導入して解決。

集中ブース 導入のポイント ①

個人ブースを複数設置し、Webミーティングエリアを作成。



(Webミーティングエリア俯瞰図)



集中ブース 導入のポイント ②③

周囲の環境音軽減に加えて、増設パネルで背景の映り込みも防止。集中してWebミーティングができる。



導入のポイント

- ① 集中ブースを複数設置することでWebミーティングエリアを確保できた。
- ② 吸音効果のあるパネルで周囲の環境音が軽減されて集中できた。
- ③ Webカメラ使用時に背景の余計な映り込みを防止できた。
- ④ 安価な費用で要望を叶えることができた。

■ ユーザー業種:一般企業 - ソフトウェア

■ 所在地:東京都品川区

■ 導入エリア:Webミーティングルーム

■ 時期:2023年3月

導入製品

吸音効果のあるフェルトを使用
WEB会議や個人ワークに最適。
幅900×奥行き900mm。品番: SPT-PB005GY
吸音パネル集中ブースSPT-PB005GY用
増設パネル2種。SPT-PB006PNGY
(W600)SPT-PB005PNGY
(W900)使うときだけサッと出せる
折りたたみデスク。
幅870×奥行き480mm。品番: HDF-1M
折りたたみデスクUSB電源タイプの
高輝度ホワイトLED
タッチセンサー式バーライト。品番: LED-BA5UW
LEDバーライト50cm

※ご使用の際はパソコンのUSBポートに接続するか、別途USB充電器をご用意ください。

机上にクランプ固定して使用できる
便利タップ。6個口・3m
一括集中スイッチ付き。品番: TAP-B53W
便利タップ(クランプ固定式・ホワイト)デュアルマイク内蔵の
アクティブノイズキャンセリング
USBヘッドセット。両耳タイプ。品番: MM-HSU15ANC
ノイズキャンセリングマイク付き
USBヘッドセット(両耳タイプ)

サンワサプライ株式会社

最新情報は弊社WEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>

岡山サブライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
 東京サブライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
 札幌 TEL.011-611-3450 仙台 TEL.022-257-4638 名古屋 TEL.052-453-2031 大阪 TEL.06-6395-5310 広島 TEL.082-264-2716 福岡 TEL.092-471-6721

※記載の内容は2023年3月現在のもので、改良のため予告なしに仕様を変更することがあります。※記載の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。※製品の色は実際と若干異なる場合があります。
 ※本チラシ内の画像、素材、その他全ての内容は、全て弊社が著作権を保有します。※本チラシ内の画像、素材、その他全ての内容は弊社および弊社製品紹介にのみご使用いただけます。(転載、二次利用、複製、出版)
 それ以外のご利用およびデータの改変は、事前に弊社の書面による許諾が無い限りお断りさせていただきます。

導入事例

PDF230417_02

CD/AE/MZ