

カラーレーザー用

紙ベース

半光沢

極薄:0.085mm

半光沢紙・極薄

落ち着いた自然な光沢感のある、半光沢タイプ。

特長

- 表も裏も反射を抑えた深みのある自然な光沢感のカラー専用紙。写真画像も文字も美しい仕上がり。
- 0.085mmと、かさばらず折り曲げやすい、扱いやすい厚みです。
- 両面に印刷できるので、大量に印刷する両面チラシや写真入りの会議・プレゼン資料やDMに最適です。

使用方法

(印刷について)

- 1 「用紙選択」の画面で「A3」サイズを選んでください。
- 2 この用紙に印刷する前にテスト印刷をして印刷位置・範囲の確認をしてください。
- 3 この用紙は両面に印刷できます。両面ともに、落ち着いた光沢感の半光沢タイプです。各プリンタの取扱説明書・指示に従って用紙の裏表・上下方向に注意して用紙を必ず「手差しトレイ」にセットしてください。(カセットにはセットしないでください)
- 4 用紙をセットする前に用紙をよくさばいてください。
- 5 両面に印刷するときは上下方向・裏表に気を付けて、プリンタに用紙をセットしてください。(複数枚の用紙が一度に給紙されるときは、一枚一枚手差しで給紙してください)
- 6 使用するプリンタの種類により、わずかに濃淡の差ができる場合があります。その場合は、各機種の取扱説明書に従い、濃度調節を行ってください。
- 7) 目的に応じた、より高品質な出力結果を得るために、プリンタ各種に応じてカラーバランス・ガンマ補正・各色の濃度などを調整してください。

印刷の際には下記のモード設定をご使用いただくと良好な画像を得ることができます。
用紙設定・モード設定(例)

プリンタ	用紙種類	印刷モード
エプソン	厚紙	推奨、高品質またはきれい
キヤノン	厚紙	きれい
富士ゼロックス	厚紙	標準、高品質

※必ず「手差し設定」を選び、用紙は「手差しトレイ」にセットしてください。(メーカーによってはMPトレイと表記してある場合があります)
※用紙種類で厚紙が複数表示される場合は、用紙の重量を確認の上、各プリンタの取扱説明書に従って設定してください。
※排紙装置としてフェイスアップトレイが選べるときは、「フェイスアップトレイ」を選んでください。

使用上の注意

- 対応プリンタでは、問題なく印刷できますが、プリンタの使用頻度、環境によって予測できないトラブルが生じことがあります。予めご了承の上、十分にテストいただいた上で、お使いいただけますようお願いします。
- この用紙は、中間転写体方式(レーザー方式)の専用紙です。プリント方式をご確認の上ご使用ください。(方式については各プリンタの取扱説明書をご覧ください)
- この用紙を使用するときは、「厚紙モード」に設定してください。厚紙設定ができないプリンタでは使用しないでください。
- ご使用の機種の取扱説明書で、使用できる厚紙の厚みと重さをご確認の上ご使用ください。機種により、使用できる厚みと重さが異なります。
- 厚紙を多く通すと、プリンタの耐久性に影響を及ぼす場合があります。詳しくはプリンタメーカーにお問い合わせください。
- プリント時は必ずフェイスアップトレイに切替えてご使用ください。フェイスアップトレイのないプリンタではご使用にならないでください。
- 複数枚の用紙が一度に給紙されるときは、1枚ずつ手差し給紙をご使用ください。
- 両面に印刷できますが、同じ印刷面を2度通ししないでください。
- 自動クリーニング機能のないプリンタでは使用しないでください。プリンタの内部を汚す恐れがあります。
- 機種により、またモノクロ印刷・カラー印刷により上下余白の印刷範囲が異なるため、最終行まで印刷できない場合があります。ご確認ください。
- 印刷面に汚れや指紋をつけないように用紙の端を持つようにしてください。
- 用紙がカールしたり、シワにならないように取扱ってください。万一、カールしたら必ずカールを直してから使用してください。
- 万年筆や水性ペンで書くとにじむ恐れがあるので、ご確認の上ご使用ください。
- 水濡れや直射日光・経年変化により、印刷部分が変色することがあります。
- プリンタの種類、プリンタの印刷モード、インク、ドライバソフトなどにより画像色・画像の精細さが変わることがあります。
- 用紙は必要なだけ取出し、開封後はなるべく早めにお使いください。
- 用紙が低温の場合、定着不良を起こす場合があります。冬季はご使用前に、用紙を暖かい場所に出し、用紙の温度を上げてご使用ください。
- プリンタドライバのバージョンによって、用紙設定・モード設定が変わることがあります。そのため、その都度最適な設定でご使用ください。

カラー専用プリンタ専用設計だからココが安心!

- トナーの転写率が良好で常に安定した印字が得られます。
- 用紙間の摩擦係数を低減させており、給紙ミスの起こりにくい安心設計です。
- 一般紙で出やすい画像部分の光沢ムラや光沢低下、画像部分の膨れや爪などのようなキズができにくくなっています。

※カラー専用プリンタ以外のプリンタでは使用できません。

主なカラーレーザープリンタ適応機種

主な対応プリンタ

メーカー名	A3 カラーレーザー
エプソン	LP-Sシリーズ
キヤノン	LBPシリーズ
富士ゼロックス	DocuPrintシリーズ

※上記のプリンタでも、プリンタの使用状況により、トラブルを起こす場合があります。予めご了承の上、お使いください。

使用できないプリンタ

- 「手差し給紙」ができないプリンタ
- 「厚紙モード」の設定ができないプリンタ
- 自動クリーニング機能のないプリンタ
- 中間転写体方式以外のプリンタ
- フェイスアップトレイ方式に切替えられないプリンタ

保管上の注意

- 使用しない用紙は必ずビニール袋に入れて気温40℃以下、湿度80%以下の場所で水平に保管してください。外で長時間放置いたしますと、反りが発生したり変色する可能性があります。
- 高温、高湿、直射日光、蛍光灯の光など、また空気の流れ(空調など)のある場所を避けて保管してください。
- 閉め切った車内やトランクなど、高温になる条件での保管は避けてください。
- 開封後はなるべく早めにお使いください。

※万一製造上の不備がございました場合には、同数の新しい製品とお取替えいたします。それ以外の責はご容赦ください。

※本製品は光や保管条件によって変色、退色いたしますが、この点についてのお取替え、その他の補償はございません。

※製品改良のため、仕様・外観は予告無しに変更することがありますのでご了承ください。

記載の社名及び製品名は一般に各社の商標又は登録商標です。

素材をダウンロードでGET!!

かわいいイラスト、使える素材のダウンロード他、用紙に関するお役立ち情報満載!

<http://paperm.jp/>



MADE IN JAPAN

品番 LBP-KC2NA3N

カラー専用
半光沢紙・極薄

品名 半光沢紙・極薄

サイズ A3(297×420mm)

入数 100枚

重量 104.7g/m²

厚み 0.085±0.01mm

白色度 87%



岡山サブライセンター 岡山県岡山市北区岡町1-101 TEL:086-223-3311

東京サブライセンター 東京都新宿区西早稲田5-5-8 TEL:03-6763-0011

<http://www.sanwa.co.jp/>

985

裏面

※こちらは裏面です。こちらにも印刷できます。