


撮影用ターンテーブル取扱説明書



！ 046のイラストで説明を進めますが、
使い方はどちらも同じです。

この度は、撮影用ターンテーブル「**200-DGCAM045**、**200-DGCAM046**」(以下本製品)を
お買い上げいただき、誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や
安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前によくご覧ください。
読み終わったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。万一、足りないものが
ありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- | | | | |
|----------|----|----------------|----|
| ①ターンテーブル | 1台 | ④マット白 | 1枚 |
| ②USBケーブル | 1本 | ⑤電池変換アダプタ | 1個 |
| ③マット黒 | 1枚 | ⑥取扱説明書・保証書(本書) | 1部 |

※欠品や破損があった場合は、品番(200-DGCAM045など)と上記の番号(①～⑥)と
名称(USBケーブルなど)をお知らせください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

⚠ 取扱い上のご注意

- 本製品の上に10kg以上の物を載せせたり、体重をかけないでください。破損やケガの原因
となります。
- ご使用にならない時は乾電池を外してください。
- 用途以外の目的で使用しないでください。
- 本製品を使用中、お客様の過失および過った使用方法により発生した機器の破損やトラブル
について、弊社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 本製品は改良、改善のため、予告なく仕様を変更する場合があります。

1. 特長

- 360°回転でスムーズに動作し、商品の細部まで美しく撮影可能です。
- 大型サイズで、幅広いアイテムの撮影や展示に対応します。
- 耐荷重10kgで、重さのある商品やオブジェの撮影も安心して行えます。
- 左右回転の切り替え機能付きで、被写体に合わせた最適なアングルを実現します。
- 2段階の速度調整が可能で、用途に応じた撮影がスムーズに行えます。
- 静音設計で動画撮影時のノイズを軽減し、クリアな映像を記録できます。
- 回転台の表面はミラー仕様で、黒と白の背景に変更可能。被写体に合わせた演出が可能です。
- USB電源または単1乾電池1本、単3乾電池3本で動作し、設置場所を選ばず使用可能です。
- 小物展示台としても活用でき、店舗やイベントでのディスプレイにも最適です。

2. 仕様

	200-DGCAM045	200-DGCAM046
回転スピード	1回転15秒・30秒 2段階切替え	
電源	単一乾電池1本(別売り)または単三乾電池3本(別売り)またはUSB Type-C給電	
サイズ・重量	W320×D320×H50mm・1000g	W250×D250×H50mm・714g

保証規定

- 1.保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り、品質を保証しております。
万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書の本製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
2.次のような場合は保証対象でも有償修理になります。
(1)保証書をご提示いただけない場合。
(2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
(3)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
(4)故障の原因がお客様による転送・移動中の衝撃による場合。
(5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
(6)譲渡や中古販売・オークション・転売などでご購入された場合。
3.お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
4.本製品の故障、またはその使用によって生じた直接・間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
5.本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
6.本製品は医療機器、原動力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器や
システムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も
負いかねます。
7.修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様の負担となります。
8.保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
9.保証書は日本国内においてのみ有効です。

サンワサプライ株式会社


型 番：200-DGCAM045,200-DGCAM046		シリアルナンバー：
お客様：お名前・ご住所・TEL		
販売店名・住所・TEL		
担当者名	保証期間 6ヶ月	

3. はじめに

本製品はUSBケーブルでの給電か電池かのいずれかで動作します。


給電方法

本製品の給電ポートに付属のUSBケーブルを接続。
もう片側は充電器などに接続して給電してください。




電池の入れ方


- 1 電池カバーを(A)方向に押しながら
(B)方向に取外します。




- 2 電池変換アダプタを本体から
取外します。




- 3 単一乾電池、もしくは電池変換アダ
プタに単三乾電池3本を入れて、本体
に収納してください。
単三乾電池は電池変換アダプタ側面
に記載の極性で入れてください。
※正しい極性で入れてください。



- 電池変換アダプタは、側面に「+
ー」と書かれている側を右に。
！ 側面に「++」と書かれている側
を左にして本体に収納してくだ
さい。




- 4 電池カバーのツメを引っ掛けてから、
閉じます。



4. 使用方法

下記のボタン操作で操作可能です。
必要に応じて付属のマットを載せて
使用してください。



本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社

サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381
CF/AD/KiDa

ver.1.0