


# iPhone 6/6S/7/8/SE2/SE3用 強化ガラスフィルム 取扱説明書



この度は、iPhone 6/6S/7/8/SE2/SE3用強化ガラスフィルム「**200-LCD068**」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前のによくご覧ください。読み終わったあとこの取扱説明書は大切に保管してください。

## 最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。  
万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

### セット内容

- ① ガラスフィルム……………2枚
  - ② ホコリ除去シート……………2枚
  - ③ クリーニングクロス……………1枚
  - ④ 位置合わせ用アタッチメント……………1個
  - ⑤ 取扱説明書(本書)……………1部
- ※ 欠品や破損があった場合は、**品番(200-LCD068)**と**上記の番号(①～⑤)と名称(ホコリ除去シートなど)**をお知らせください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。  
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

## 1. 特長


- iPhone 6/6S/7/8/SE2/SE3対応の液晶保護強化ガラスフィルムです。
- ラウンド形状採用で、iPhone 6/6S/7/8/SE2/SE3の本体曲面にフィットし、見た目もキレイです。
- 硬度9Hのガラスを採用しているため、カッターでも傷がつきにくくなっています。
- ガラスは日本製なので安心して使用できます。
- クリアなガラス製なので、液晶画面の視認性を損なうことがありません。
- 位置合わせ用アタッチメントを付属しています。  
位置合わせが簡単にでき、容易に貼ることができます。

## 2. 仕様


サイズ(インチ)	4.7インチ
厚さ	約0.4mm
材質	強化ガラス素材
タイプ	強化ガラス
タッチパネル	対応
透過率	約98%
表面硬度(H)	9H
入数	2枚

## 3. 使用方法


1. iPhoneの画面をクリーニングクロスでキレイに拭きます。




2. ホコリが取りきれない場合はホコリ除去シートを使って除去します。




3. 位置合わせ用アタッチメントをiPhoneに取付けます。




4. ガラスフィルムに付いている剥離紙を剥がします。



5. ガラスフィルムを位置合わせ用アタッチメントに合わせてぴったり貼り付けます。



6. ガラスフィルムに残った空気を、クリーニングクロスでフチの方へ押し出します。



7. 位置合わせ用アタッチメントをそと取外したら完成です。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社

ver.1.0