

# LEDトレース台A2サイズ取扱説明書

400-TBL006

最初に  
ご確認ください。

セット  
内容

- ①トレース台本体 ..... 1台
- ②ACアダプタ ..... 1個
- ③取扱説明書・保証書(本書) ..... 1部

※万一、足りないものがございましたら、ご購入のの販売店にご連絡ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。  
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

## はじめに

この度は、LEDトレース台「400-TBL006」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくご覧ください。読み終わったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

## ⚠️ 取扱い上のご注意

- 航空機内では、計器に影響を及ぼす可能性があるためご使用にならないでください。
- 本製品は電気で動作しておりますので、発火する恐れがあります。万一煙が出たり変なにおいがした場合は、本製品をACアダプタやパソコンから取外して、お買い上げの販売店又は、弊社までご連絡ください。
- 本製品を分解しないでください。  
▲故障や感電の原因となることがあります。
- 濡れた手で本製品に触らないでください。  
▲本製品がパソコンに接続されている時には、感電する恐れがあります。
- 本製品内部に液体、金属などの異物が入らないようにしてください。  
▲感電や火災、故障の原因となることがあります。
- 本製品に強い振動や衝撃を与えないでください。  
▲故障・破損などの原因となることがあります。
- 本製品を水分や湿気の多い場所、直射日光の当たる場所、ホコリや油煙などの多い場所、車中や暖房器具のそばなどの高温となる場所に設置したり、保管しないでください。  
▲故障・感電などの原因となることがあります。
- 本製品を重ねて設置したり、本製品の上に重いものを置かないでください。  
▲火災や故障の原因となることがあります。
- 本製品は不安定な場所に設置したり、保管しないでください。  
▲落下により故障・破損の原因となることがあります。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失についての保証はいたしかねます。  
▲定期的にバックアップを取るなどの対策をあらかじめ行ってください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。  
▲塗装を痛めたり、故障の原因となることがあります。乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。
- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じて弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 本製品は日本国内用に作られております。日本国外の規格等には準拠しておりません。

## 本製品を使用する際の注意

- 本製品の上に熱いもの、または重いものを置かないでください。
- 本製品の上に金属など導電性のあるものを置かないでください。
- 本製品のLED照射面を傷つけないでください。
- 本製品を絶対水に浸けないでください。
- 本製品を絶対落とさないようにしてください。

## 特長


- 製図やイラスト作成に最適な超大型A2サイズのトレース台です。
- LED照明なので蛍光灯のようにノイズや発熱がなく長時間の使用も快適です。
- 端の方が暗くならないように、LEDを上下に配置しているため全体的に明るく照らせます。
- 自然色で目が疲れません。
- トレースにはもちろん、インテリアやディスプレイにもお使いいただけます。
- 調光はタッチセンサー方式で無段階の明るさを選択できます。

## 仕様

電 源	AC100V
サイズ・重量	約W670×D492×H8.5mm・約3.4kg
LED照射面	610×432mm
LED照明耐用年数	約30000時間
色 温 度	9000K
中央部明るさ	2600Lux
ケーブル長	約1.5m
付 属 品	ACアダプタ、取扱説明書


※本体内部の光を拡散するフィルムに若干のシワが入っている場合がありますが使用上問題ありません。

## 各部の名称と働き



## 使用方法

- ①本製品に付属のACアダプタを接続してください。  
本製品側面の電源LEDが青く光ります。
- ②電源・明るさ調整ボタンを軽くタッチする
- ③電源・明るさ調整ボタンを長く押すと明るさと点灯します。



- ④ライトが点灯状態で、電源・明るさ調整ボタンを軽くタッチすると消灯します。

## 保証規定・保証書

- 1)保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 2)次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
  - ①保証書をご提示いただけない場合。
  - ②所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
  - ③故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
  - ④故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
  - ⑤天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
  - ⑥譲渡や中古販売・オークション転売などでご購入された場合。
- 3)お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 4)本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとしします。
- 5)本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 6)本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じて弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 7)修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 8)保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 9)保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書	型 番: 400-TBL006
シリアルナンバー	
お客様・お名前・ご住所・TEL	
購入店	
保証期間 ご購入日から6ヶ月間	

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社

Ver.1.2