

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。
また、お手元に置き、いつでも確認できるようにしておいてください。
デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。


■1.使用上の注意

- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。
- 本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。
- 本製品を水中や水のかかる場所、高温・多湿となる場所やほこりや油煙などの多い場所、不安定な場所で使用・保管しないでください。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。また、濡れた手で触らないでください。
- お子様には本製品や付属品を触れさせないでください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
- LEDライトの光を直接見ないでください。

■2.セット内容


ライト本体、USB電源ケーブル×1本、取扱説明書(本書)

■3.本体について



■4.充電方法

- 本体の電源ジャックを付属のUSB電源ケーブルでパソコンなどの電源を供給できるUSBポートに接続してください。自動的に充電を開始します。(充電時間:約2時間)
※充電中は充電LEDがオレンジ色に点灯します。充電が完了すると消灯します。
※最初のご使用前には必ずフル充電してください。



■5.使用方法

- ライトの点灯・消灯(通常モード時)
本体のON/OFFボタンを押します。
※音声認識モード中にON/OFFボタンを押してもライトは点灯・消灯しません。
- 音声認識モード
Voiceボタンを押すと、音声認識モードを開始します。
周囲の音に反応してライトを点灯・消灯します。
※約1mの範囲内の音を感知します。
※使用後は再度Voiceボタンを押して、音声認識モードを停止してください。

■6.仕様

サイズ	ライト部/W75×D75×H17mm 台座部/W75×D75×H17mm アーム長/約200mm
重量	約100g
電源	5VDC 300mA (USB経由)
バッテリー	3.7V 250mAh
充電時間	約2時間(連続約3時間使用可能)