

自転車用 輸行バッグ 横型M~Lサイズ 取扱説明書

この度は、自転車用輸行バッグ 横型M~Lサイズ「800-BYBAG004」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前の前によくご覧ください。読み終わったあとこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- ①輸行バッグ 1個
- ②収納袋 1個
- ③取扱説明書(本書) 1部

※欠品や破損があった場合は、品番(800-BYBAG004)と上記の番号(①~③)と名称(収納袋など)をお知らせください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

警告 間違った使い方をした場合、人が死亡、または重傷を負う可能性が考えられる内容を表示しています。

- <お子様に触らせない>
- お子様が使用したり遊んだりすることは絶対にやめてください。
- <自転車以外を入れない>
- いたずらをして、危険物や生き物(動物)などを入れないでください。
- <分解・修理・加工・改造をしない>
- 製品を分解・修理・加工・改造をしないでください。

注意 下記の事項を守らないと事故や他の機器に損害を与えることがあります。

●本製品に入れる自転車の総重量は、15kg以下にしてください。

●本製品による人的被害や物的被害につきましては、一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。

- <危険物や生物、貴重品などは入れないでください>
- 危険物や生物、貴重品(現金など)の収納にふさわしくないとと思われるものは、入れないでください。
- <高温になる場所への放置、保管はしないでください>
- 屋外などで高温になる場所への放置、保管は避けてください。破損や不良の原因となります。
- <お手入れについて>
- ときどき柔らかい布で乾かしてください。シンナー、ベンジン、アルコール、化学薬品を使用すると表面が傷んだり、外装ムラになることがありますので絶対に使用しないでください。また、スプレー式の殺虫剤、芳香剤、消臭剤などもかからないよう注意してください。

輸行前の確認と準備

輸行できる自転車

本製品に入れる自転車の総重量は、15kg以下にしてください。

約W1300×H900mmの輸行バッグサイズ(横型)に収まる、重量15kgまでのロードバイク、クロスバイクなど。

●輸行バッグにスムーズに収納できるよう、前もって収納の練習をしましょう。

※車輪やパーツの外し方は自転車の取扱説明書をご確認ください。

●輸行して電車で載せる場合には規定があります。

事前にご利用の鉄道会社にご確認ください。

「列車の状況により、運輸上支障を生ずるおそれのないと認められるときに限り、3辺の最大の和が、250cm以内のもので、その重量が30kg以内のものを無料で車内に2個まで持ち込むことができます。但し、長さ2mを超える物品は車内に持ち込むことはできません。」事前に確認して他の利用者の迷惑にならないように注意しましょう。

●フレームカバー、チェーンカバー、スプロケットカバーは付属していません。フレーム、ホイールにキズがつきますので必ず別途用意してください。

※フレームなどの保護部材は付属しておりません。各自で必要な物をご用意くださるようお願いいたします。

※ロードバイクやクロスバイクなど(フラットバーを使用した自転車)は、ハンドルを真っすぐにした状態で輸行できない場合がございます。

1. 特長


- 自転車の両輪を外して、輸行バッグの内側ポケットに片輪ずつ簡単に収納できます。
- 丈夫で軽量。急な雨にも耐えることのできる撥水加工を施したPVC素材です。
- 自転車を下向きにして、横向きに輸行できるバッグです。
- 自転車を輸行した際に、内部でタイヤがあまり動かないよう面ファスナーで止めることができ、自転車にキズが付きにくい構造です。
- 肩掛け紐の肩パッドが大きいので、持ち運びがしやすくなっています。
- 肩掛け紐の根元部分にセキュリティワイヤーを通す穴があるので、盗難防止にも対応しています。

2. 仕様


サイズ・重量	本体/W1300×D200×H900mm・約610g 収納袋/約W182×D105×H280mm(収納時)・約12g
材質	本体/PVC(撥水加工PUコーティング)、各種ベルト/ポリエステル
収納台数	1台
収納総重量	15kg以下

※各部サイズについては「3.各部の名称」をご覧ください。

3. 各部の名称



- ②収納袋 ■収納袋サイズ/約W182×D105×H280mm(収納時)
- ③取扱説明書(本書)



オプション(別売り)



4 収納方法

完成図



① フレーム、ハンドルサイズによってはハンドルを曲げて収納になる場合があります。

詳しくは WEB で確認

①輸行バッグのファスナーを開いて自転車を「サドル位置」と印字されている当て布部分にサドルが接するように置き、ホイールを外してください。



②取外したホイールを袋の内側のタイヤ収納ポケットに差込んでください。

① フレームカバー、チェーンカバー、スプロケットカバーは付属していません。フレーム、ホイールにキズがつきますので必ず別途用意してください。



③タイヤ収納ポケットの上部にある面ファスナーでポケットを閉じてください。※反対側のタイヤ収納ポケットも同様にホイールを入れて面ファスナーを閉じてください。



④内側ポケットの上部にある面ファスナーで左右をつなぎます。



⑤両側からファスナーを閉じて完成です。



5. 持ち運び方法


ショルダーベルトの長さを調整して持ち運びます。

- 地面に引きずると破損の恐れがありますので、必ず持ち上げて運んでください。
- 輸行には各社規定がございますので、事前にご利用の交通機関の規定をご確認ください。
- ① ●ロードバイクやクロスバイクなど(フラットバーを使用した自転車)は、ハンドルを真っすぐにした状態で輸行できない場合がございます。
- フレーム、ハンドルサイズによっては、ハンドルを曲げて収納になる場合があります。



6. 盗難防止用ワイヤー取付けリングの使い方

ワイヤーや紐などを盗難防止用ワイヤー取付けリングに通し、電車の中や外出時に柱などに取付けて固定することができます。



① 盗難防止用ワイヤーは付属していません。別途用途に合わせてお買い求めください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社