

USB望遠LEDライト(スイッチ付き) 取扱説明書

この度は、USB望遠LEDライト「800-LED017」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しております。ご使用前によくご覧ください。読み終わったあとこの取扱説明書は大切に保管してください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

最初にご確認ください。

セット内容

- ライト本体 1個
- ストラップ 1本
- 取扱説明書・保証書(本書) 1部

⚠ 取扱い上のご注意

- 本製品は非常に明るい光を放ちます。光源を直接見ることは絶対におやめください。
- 本製品の電源を入れたままポケットなどに収納しないでください。やけどの原因となります。
- 本製品のUSBポートのキャップを外したまま水につけたり水をかけたりしないでください。また、濡れた手で触らないでください。
- 本製品にストラップをつけたまま、振り回したり投げたりすることはやめてください。
- ご使用でない時期でも内蔵バッテリーへの充電はこまめにしてください。そのまま放置した場合には放電してしまい使用できなくなることがあります。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。
- 本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。また、用途以外で使用しないでください。
- 本製品を雨ざらしの場所などに置かないでください。故障の原因になります。
- 本製品を高湿・多湿となる場所、ホコリや油煙などの多い場所で使用・保管しないでください。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。
- お子様には本製品や付属品を触れさせないでください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。

1.仕様

輝度	最大120ルーメン
点灯時間	最長:約4時間 ※満充電の場合
充電時間	約8時間
調光モード	HIGH・LOW・フラッシュ・ランダムフラッシュの4段階
LED電源	USB給電(USBコネクタ オス)
入力電圧	DC5V
電流値	最大500mA
防水機能	IPX4
照度範囲	最大30m~40m(直径:縮小/約1m、拡大/約4~5m)
サイズ	W26.5xD26.5xH92~102mm
重量	約70g
使用時間	約10000時間(寿命時間)
充電方法	充電中/スイッチが赤色に点灯 満充電/スイッチが緑色に点灯
付属品	ストラップ1本(約190mm)

2.各部の名称



3.ライトの充電

- ①本体からキャップを外します。
- ②電源を供給できるUSBポートへ直に接続します。
- ③充電中はスイッチ部が赤色に点灯し、充電が終わると緑色に点灯します。(通常充電時間:約8時間)



4.ライトの使用方法

■ライトの点灯

スイッチを1回押す	HIGH
スイッチを2回押す	LOW
スイッチを3回押す	フラッシュ
スイッチを4回押す	OFF
スイッチを長押し	ランダムフラッシュ

- ズームはライト先端を伸縮させることで調節できます。

保証規定

- 1.保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 2.次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - (1)保証書をご提示いただけない場合。
 - (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (3)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 - (4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - (5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - (6)譲渡や中古販売・オークション・転売転売などでご購入された場合。
- 3.お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 4.本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 5.本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 6.本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 7.修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 8.保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 9.保証書は日本国内においてのみ有効です。

キリトリ線

保証書		サンワサプライ株式会社
型番 800-LED017		
お客様	お名前	〒
	ご住所	TEL
販売店	販売店名・住所・TEL	
	担当者名	
保証期間 3ヶ月		お買い上げ年月日 年 月 日

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社

サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1
TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381